

Prepínač striedavý IP 44, zapustený

Kód produktu 2CHT590694A6240

Typové číslo 3559T-A06940 240

Dizajn Zoni®

Radenie 6 (1)

Variant matná biela



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej aj zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CHT590694A6500
 Šedá	2CHT590694A6241
 Púdrová	2CHT590694A6242
 Olivová	2CHT590694A6243
 Greige	2CHT590694A6244
 Matná Čierna	2CHT590694A6237