

Ovládač prepínací IP 44, zapustený


Kód produktu 2CHT598694A6237

Typové číslo 3559T-A86940 237

Dizajn Zoni®

Radenie 6/0

Variant matná čierna



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej aj zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Matná Biela	2CHT598694A6240
 Biela	2CHT598694A6500
 Šedá	2CHT598694A6241
 Púdrová	2CHT598694A6242
 Olivová	2CHT598694A6243
 Greige	2CHT598694A6244