

Prepínač sériový IP 44, zapustený

Kód produktu 2CHT590594A6243

Typové číslo 3559T-A05940 243

Dizajn Zoni®

Radenie 5

Variant olivová



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej aj zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CHT590594A6500
 Matná Biela	2CHT590594A6240
 Šedá	2CHT590594A6241
 Púdrová	2CHT590594A6242
 Greige	2CHT590594A6244
 Matná Čierna	2CHT590594A6237