

Prepínač striedavý dvojitý IP 44, bezskrutkové svorky

Kód produktu 2CHT595294A6237

Typové číslo 3559T-A52940 237

Dizajn Zoni®

Radenie 6+6 (6+1)

Variant matná čierna



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej aj zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CHT595294A6500
 Matná Biela	2CHT595294A6240
 Šedá	2CHT595294A6241
 Púdrová	2CHT595294A6242
 Olivová	2CHT595294A6243
 Greige	2CHT595294A6244