

Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

Kód produktu 2CHT196995A6243

Typové číslo 6619T-A06995 243

Dizajn Zoni®

Radenie 2P+PE

Variant olivová



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A.. ..).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Uvedený stupeň krytia je zaistení iba pri uzavretom viečku.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CHT196995A6500
 Matná Biela	2CHT196995A6240
 Šedá	2CHT196995A6241
 Púdrová	2CHT196995A6242
 Greige	2CHT196995A6244
 Matná Čierna	2CHT196995A6237