

Prístroj termostatu priestorového, s otočným ovládaním

Kód produktu 2CKA001032A0525

Typové číslo 1094 U-101-500



POPIS

Vstup: 230 V AC pre zníženie teploty (o 3 K)

Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C

Spínacia teplotná diferenciu: $\pm 0,5$ K

Výstup: spínací reléový kontakt (nie je bezpotenciálový)

Stratový výkon: max. 0,15 W

Montážna hĺbka: 25 mm

Zaťaženie: 10 A (4 A pre indukčnú záťaž), 230 V AC