

Prístroj termostatu priestorového, s otočným ovládaním

Kód produktu 2CKA001032A0528

Typové číslo 1097 U-101-500



POPIS

Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C

Spínacia teplotná diferenciu: $\pm 0,5$ K

Výstup: prepínací reléový kontakt (nie je bezpotenciálový)

Stratový výkon: max. 0,15 W

Montážna hĺbka: 25 mm

10 A / 5 A (4 A / 2 A pre indukčnú záťaž), 230 V AC