

Prístroj termostatu priestorového, s otočným ovládaním, pre kúrenie/chladenie

Kód produktu 2CKA001032A0531

Typové číslo 1099 U-101-500



POPIS

Vstup: 230 V AC pre aktiváciu chladenia

Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C

Spínacia teplotná diferenciu: $\pm 0,5$ K

Výstup: dva spínacie reléové kontakty (nie sú bezpotenciálové)

Stratový výkon: max. 0,15 W

Montážna hĺbka: 25 mm

8 A (1 A pre indukčnú záťaž), 230 V AC