

Zásuvka bezpečnostná FI-DOS s vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami

Kód produktu 2CHT262369A4500

Typové číslo 5526T-A02369 500

Dizajn Zoni®

Radenie 2P+PE

Variant biela



POPIS

Reziduálny pracovný prúd $I_{\Delta n}$: 30 mA

Typ A, citlivosť na striedavý i pulzný prúd

Menovitý prúd I_n : 16 A

Menovitá frekvencia: 45-60 Hz

Vybavovací čas pri $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms

Menovitý skratový prúd: 3000 A

Odolnosť proti impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μ s

Inštalačná poloha: ľubovoľná

Teplota okolitého prostredia: -25 °C do +40 °C

Stupeň ochrany krytím: IP 20

Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1

Vstavaná hĺbka: 32 mm

Ku svorkám L, N možno pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú rovnako pod kontrolou prúdového chrániča.

16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).