

UK648N3 rozvodnica zapustená, s dvierkami

Kód produktu 2CPX031372R9999

Typové číslo UK648N3

Variant 48 modulov



POPIS

Rozvodnice radu UK600 sú určené pre zapustenú montáž do stien. Pre montáž do sadrokartónu použite sadu UZ91P4.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombináciu rýchlosvoriek.

Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 63 A

Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 30

Mechanická odolnosť: IK 07

Test horúcou slučkou GWT: 850 °C, samozhášacie

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 1

Počet radov: 4

Počet modulov: 48

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 384x747x97

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 24 Modulov	2CPX031370R9999
 36 Modulov	2CPX031371R9999
 60 Modulov	2CPX031373R9999
 12 Modulov	2CPX031369R9999

pre viac informácií: UK648N3 | ABB