

H65P18X120750

rozvodnica nástenná pre vonkajšie použitie, priehľadné dvierka

Kód produktu 1SLM006500A2213

Typové číslo H65P18X120750

Variant 18 modulov



POPIS

Rozvodnice radu Mistral65H sú určené pro nástennú montáž, hlavne pre vonkajšie použitie. Sú UV stabilné a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice sú zo samozhášacieho materiálu, testovaného horúcou slučkou GWT 750°C.

Rozvodnice sú prázdne, teda neobsahujú svorky ani držiaky blokov svoriek.

Odporúčaná konfigurácia držiakov blokov svoriek a svoriek: 1× TB18 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: ---

Stupeň krytia: IP 65

Mechanická odolnosť: IK 10

Farba priehľadných dvierok: petrolejová

Počet stĺpcov rozvodnice: 1 (1krídlové dvierka)

Počet radov: 1

Počet modulov: 18 (18x1)

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 430×250×155

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 4 Modulov	1SLM006500A2210
 8 Modulov	1SLM006500A2211
 12 Modulov	1SLM006500A2212
 24 Modulov	1SLM006500A2214
 36 Modulov	1SLM006500A2215
 36 Modulov	1SLM006500A2216
48 Modulov	1SLM006500A2217
54 Modulov	1SLM006500A2218
72 Modulov	1SLM006500A2219

Pre viac informácií: H65P18X120750 (abb.com)

Odporúčaná konfigurácia skrutkových svoriek N, PE a držiaku pre rozvodnice Mistral65H:

1× TB18 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16

Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Držiak blokov svoriek,
18M/rada | ABB

Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky N skrutkové, 16
svoriek ($7 \times 16 \text{ mm}^2 + 9 \times 6 \text{ mm}^2$) | ABB

Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky PE skrutkové, 16
svoriek ($7 \times 16 \text{ mm}^2 + 9 \times 6 \text{ mm}^2$) | ABB