

H65P12X420750

rozvodnica nástenná pre vonkajšie použitie, priehľadné dvierka

Kód produktu 1SLM006500A2217

Typové číslo H65P12X420750

Variant 48 modulov



POPIS

Rozvodnice radu Mistral65H sú určené pro nástennú montáž, hlavne pre vonkajšie použitie. Sú UV stabilné a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice sú zo samozhášacieho materiálu, testovaného horúcou slučkou GWT 750°C.

Rozvodnice sú prázdne, teda neobsahujú svorky ani držiaky blokov svoriek.

Odporúčaná konfigurácia držiakov blokov svoriek a svoriek: 2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: 150 – 125 mm

Stupeň krytia: IP 65

Mechanická odolnosť: IK 10

Farba priehľadných dvierok: petrolejová

Počet stĺpcov rozvodnice: 1 (2x 1krídlové dvierka)

Počet radov: 4

Počet modulov: 48 (12x4)

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 320×735×155

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 4 Modulov	1SLM006500A2210
 8 Modulov	1SLM006500A2211
 12 Modulov	1SLM006500A2212
 18 Modulov	1SLM006500A2213
 24 Modulov	1SLM006500A2214
 36 Modulov	1SLM006500A2215
 36 Modulov	1SLM006500A2216
54 Modulov	1SLM006500A2218
72 Modulov	1SLM006500A2219

Pre viac informácií:

H65P12X420750 (abb.com)

Odporúčaná konfigurácia skrutkových svoriek N, PE a držiaku pre rozvodnice Mistral65H:

2× TB12 + 1× NK/S26 + 1× PEK/S26

Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Držiak blokov svoriek,
12M/rada | ABB

Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky N skrutkové, 26
svoriek ($11 \times 16 \text{ mm}^2 + 15 \times 6 \text{ mm}^2$) | ABB

Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky PE skrutkové, 26
svoriek ($11 \times 16 \text{ mm}^2 + 15 \times 6 \text{ mm}^2$) | ABB