

H65P08X120750

rozvodnica nástenná pre vonkajšie použitie, priehľadné dvierka

Kód produktu 1SLM006500A2211

Typové číslo H65P08X120750

Variant 8 modulov



POPIS

Rozvodnice radu Mistral65H sú určené pro nástennú montáž, hlavne pre vonkajšie použitie. Sú UV stabilné a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice sú zo samozhášacieho materiálu, testovaného horúcou slučkou GWT 750°C.

Rozvodnice sú prázdne, teda neobsahujú svorky ani držiaky blokov svoriek.

Odporúčaná konfigurácia držiakov blokov svoriek a svoriek: 1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 63 A

Rozteč medzi lištami DIN: ---

Stupeň krytia: IP 65

Mechanická odolnosť: IK 10

Farba priehľadných dvierok: petrolejová

Počet stĺpcov rozvodnice: 1 (1krídlové dvierka)

Počet radov: 1

Počet modulov: 8 (8x1)

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 232×250×154

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 4 Modulov	1SLM006500A2210
 12 Modulov	1SLM006500A2212
 18 Modulov	1SLM006500A2213
 24 Modulov	1SLM006500A2214
 36 Modulov	1SLM006500A2215
 36 Modulov	1SLM006500A2216
48 Modulov	1SLM006500A2217
54 Modulov	1SLM006500A2218
72 Modulov	1SLM006500A2219

Pre viac informácií: H65P08X120750 (abb.com)

Odporúčaná konfigurácia skrutkových svoriek N, PE a držiaku pre rozvodnice Mistral65H:

1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Držiak blokov svoriek,
8M/rada | ABB

Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky N skrutkové, 6
svoriek ($3 \times 16\text{mm}^2 + 3 \times 6\text{mm}^2$) | ABB

Príslušenstvo - svorky a držiaky blokov svoriek, Svorky PE skrutkové, 6
svoriek ($3 \times 16\text{mm}^2 + 3 \times 6\text{mm}^2$) | ABB