

# CA24V rozvodnica nástená, s dvierkami

**Kód produktu** 2CPX052185R9999

**Typové číslo** CA24V

**Variant** 96 modulov



## POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 44

Mechanická odolnosť: IK 07

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka)

Počet radov: 4

Počet modulov: 96

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 550x650x160

Pre viac informácií: CA24V ([abb.com](http://abb.com))

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant                                                                                           | Kód produktu    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  72 Modulov    | 2CPX052183R9999 |
|  144 Modulov  | 2CPX052187R9999 |
|  168 Modulov | 2CPX052188R9999 |
|  192 Modulov | 2CPX052189R9999 |
|  144 Modulov | 2CPX052190R9999 |
|  180 Modulov | 2CPX052191R9999 |
|  216 Modulov | 2CPX052192R9999 |
| 252 Modulov                                                                                       | 2CPX052193R9999 |
| 288 Modulov                                                                                       | 2CPX052194R9999 |
| 240 Modulov                                                                                       | 2CPX052195R9999 |
| 120 Modulov                                                                                       | 2CPX052186R9999 |
| 60 Modulov                                                                                        | 2CPX052182R9999 |
| 48 Modulov                                                                                        | 2CPX052181R9999 |
| 36 Modulov                                                                                        | 2CPX052180R9999 |
| 72 Modulov                                                                                        | 2CPX052184R9999 |