

CA15V rozvodnica nástenná, s dvierkami

Kód produktu 2CPX052182R9999

Typové číslo CA15V

Variant 60 modulov



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 44

Mechanická odolnosť: IK 07

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 1 (1krídlové dvierka)

Počet radov: 5

Počet modulov: 60

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 300x800x160

Pre viac informácií: CA15V | ABB

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 72 Modulov	2CPX052183R9999
 96 Modulov	2CPX052185R9999
 144 Modulov	2CPX052187R9999
 168 Modulov	2CPX052188R9999
 192 Modulov	2CPX052189R9999
 144 Modulov	2CPX052190R9999
 180 Modulov	2CPX052191R9999
 216 Modulov	2CPX052192R9999
252 Modulov	2CPX052193R9999
288 Modulov	2CPX052194R9999
240 Modulov	2CPX052195R9999
120 Modulov	2CPX052186R9999
48 Modulov	2CPX052181R9999
36 Modulov	2CPX052180R9999
72 Modulov	2CPX052184R9999