

CA14R rozvodnica nástená, s dvierkami

Kód produktu 2CPX052229R9999

Typové číslo CA14R

Variant 36 modulov



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytia: IP 44

Mechanická odolnosť: IK 07

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 1 (1krídlové dvierka)

Počet radov: 3

Počet modulov: 36

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 300x650x160

Pre viac informácií:

CA14R | ABB

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 96 Modulov	2CPX052236R9999
 120 Modulov	2CPX052237R9999
 144 Modulov	2CPX052238R9999
 168 Modulov	2CPX052239R9999
 72 Modulov	2CPX052235R9999
 48 Modulov	2CPX052230R9999
 60 Modulov	2CPX052231R9999
72 Modulov	2CPX052232R9999
48 Modulov	2CPX052234R9999
216 Modulov	2CPX052243R9999
180 Modulov	2CPX052242R9999
252 Modulov	2CPX052244R9999
144 Modulov	2CPX052241R9999
108 Modulov	2CPX052240R9999