

CU27VMW rozvodnica zapustená, s dvierkami, WiFi

Kód produktu 2CPX052681R9999

Typové číslo CU27VMW

Variant 84 modulov



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU, multimedialne. Oceľové dvierka, s ventiláciou, s plastovou vložkou priesvitnej bielej farby pre lepší prechod signálu WiFi. Uvedené typy sú určené pro zapustenú montáž a zabudovanie do dutej steny.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 30

Mechanická odolnosť: IK 07

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka, priestor pre multimedialnu časť vpravo)

Počet radov: 7

Počet modulov: 84

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 615x1164x125

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu	
 48 Modulov	2CPX052678R9999	
 60 Modulov	2CPX052679R9999	
 72 Modulov	2CPX052680R9999	

Pre viac informácií: CU27VMW | ABB