

CU16V rozvodnica zapustená, s dvierkami

Kód produktu 2CPX052609R9999

Typové číslo CU16V

Variant 72 modulov



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pro zapustenú montáž a zabudovanie do dutej steny.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 30

Mechanická odolnosť: IK 09

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 1 (1krídlové dvierka)

Počet radov: 6

Počet modulov: 72

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 365x1014x125

Pre viac informácií: CU16V | ABB

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 72 Modulov	2CPX052612R9999
 96 Modulov	2CPX052613R9999
 120 Modulov	2CPX052614R9999
 144 Modulov	2CPX052615R9999
 168 Modulov	2CPX052616R9999
 192 Modulov	2CPX052617R9999
 144 Modulov	2CPX052618R9999
180 Modulov	2CPX052619R9999
216 Modulov	2CPX052620R9999
252 Modulov	2CPX052621R9999
240 Modulov	2CPX052622R9999
48 Modulov	2CPX052607R9999
60 Modulov	2CPX052608R9999
84 Modulov	2CPX052610R9999