

CU28R rozvodnica zapustená, s dvierkami

Kód produktu 2CPX052604R9999

Typové číslo CU28R

Variant 168 modulov



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pro zapustenú montáž a zabudovanie do dutej steny.

Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových a pružinových svoriek.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytia: IP 30

Mechanická odolnosť: IK 09

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka)

Počet radov: 7

Počet modulov: 168

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 615x1314x125

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 72 Modulov	2CPX052600R9999
 96 Modulov	2CPX052601R9999
 120 Modulov	2CPX052602R9999
 144 Modulov	2CPX052603R9999
 180 Modulov	2CPX052605R9999
 216 Modulov	2CPX052606R9999

Pre viac informácií: CU28R | ABB