

UK662CW rozvodnica zapustená, s Wi-Fi dvierkami s vetracími otvormi

Kód produktu 2CPX031400R9999

Typové číslo UK662CW

Variant 24 modulov + 2 montážne dosky



POPIS

Rozvodnice radu UK600 sú určené pro zapustenú montáž do stien. Pre montáž do sadrokartónu použite sadu UZ91P4.

Rozvodnice sú vybavené zásuvkou a dvierkami s vetracími otvormi s plastovou vložkou pre lepšie šírenie/príjem signálu Wi-Fi. Plastová vložka je priehľadná z 30% (polopriehľadná). Zámok na dverách nie je vycentrovaný, nemožno teda otočiť dvierka pre otváranie na druhú stranu.

Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 63 A

Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 30

Mechanická odolnosť: IK 07

Test horúcou slučkou GWT: 850 °C, samozhášacia

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 1

Počet radov: 5

Počet modulov: 24

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 384x872x97

ĎALŠIE VARIANTY

Variant

Kód produktu



36 Modulov + 1
Montážna
Doska

2CPX031401R9999

Pre viac informácií:

UK662CW | ABB