

CU25K rozvodnica zapustená, s dvierkami

Kód produktu 2CPX052623R9999

Typové číslo CU25K

Variant 72 modulov



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pro zapustenú montáž a zabudovanie do dutej steny.

Rozvodnice obsahujú vyhrazený priestor pro instalaci svoriek na DIN lišty.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 30

Mechanická odolnosť: IK 09

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 2 (1krídlové dvierka)

Počet radov: 5

Počet modulov: 72

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 615x864x125

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 108 Modulov	2CPX052626R9999

Pre viac informácií: CU25K | ABB