

CA37K rozvodnica nástenná, s dvierkami

Kód produktu 2CPX052296R9999

Typové číslo CA37K

Variant 144 modulov



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Oceľové dvierka. Uvedené typy sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice obsahujú vyhrazený priestor pro instalaci svoriek na DIN lišty.

Výrobky spĺňajú ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nie sú určené pre montáž podľa ČSN EN 60670-24, teda Úplného krytu.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 125 A

Rozteč medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 44

Mechanická odolnosť: IK 07

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 3 (2krídlové dvierka)

Počet radov: 7

Počet modulov: 144

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 800x1100x160

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu	
 72 Modulov	2CPX052290R9999	
 96 Modulov	2CPX052291R9999	
 144 Modulov	2CPX052295R9999	
 192 Modulov	2CPX052299R9999	

Pre viac informácií:

CA37K | ABB