

UK620MV rozvodnica zapustená, s dvierkami s vetracími otvormi

Kód produktu 2CPX031390R9999

Typové číslo UK620MV

Variant 2 montážne dosky



POPIS

Rozvodnice radu UK600 sú určené pre zapustenú montáž do stien. Pre montáž do sadrokartónu použite sadu UZ91P4.

Rozvodnice sú vybavené 2zásuvkou a oceľoplechovými dvierkami s vetracími otvormi.

Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 63 A

Stupeň krytia: IP 30

Mechanická odolnosť: IK 07

Test horúcou slučkou GWT: 850 °C, samozhášacia

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 1

Počet radov: 2

Počet modulov: 24

Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]: 384x497x97

Pre viac informácií: UK620MV | ABB