

Kombinácia istič / chránič DS200, 1fázový, 2019

Kód produktu 2CSR275080R1105
Typové číslo DS201 M B10 AC30
Variant 10 A



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200, 2019

Počet modulov: 2
Menovitý prúd: 10 A
Vypínacia charakteristika: B
Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 10 kA
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: AC
Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno
Indikátor polohy kontaktov: Áno
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25...+55 °C
Skladovacia teplota: -40...+70 °C
Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 25 mm²
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm
Spĺňa normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 16 A	2CSR275080R1165
 6 A	2CSR275080R1065
 6 A	2CSR275080R1064
 10 A	2CSR275080R1104
 16 A	2CSR275080R1164