

Kombinácia istič / chránič DS200, 1fázový

Kód produktu 2CSR275080R1165

Typové číslo DS201 M B16 AC30

Variant 16 A



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200, 2019

Počet modulov: 2

Menovitý prúd: 16 A

Vypínacia charakteristika: B

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 10 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno

Indikátor polohy kontaktov: Áno

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25...+55 °C

Skladovacia teplota: -40...+70 °C

Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm

Spĺňa normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61109-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 10 A	2CSR275080R1105
 6 A	2CSR275080R1065
 6 A	2CSR275080R1064
 10 A	2CSR275080R1104
 16 A	2CSR275080R1164