

Prúdový chránič FH200, 3fázový

Kód produktu 2CSF204102R1630

Typové číslo FH204 A-63/0,03

Variant 63 A



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad FH200 (pre domové inštalácie).

Počet modulov: 4
Menovitý prúd: 63 A
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: A
Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA
Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Nie
Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A
Menovité napätie: 230/400 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -5 až +40 °C
Skladovacia teplota: -40 až +70 °C
Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 25 mm²
Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (V × H × Š): 85 x 69 x 35 mm
Spĺňa normu: ČSN EN 61008; ČSN EN 60898-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 25 A	2CSF204102R1250
 40 A	2CSF204102R1400