

Kombinácia istič / chránič DS200, 1fázový

Kód produktu 2CSR275180R1064

Typové číslo DS201 M C6 A30

Variant 6 A



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS200.

Počet modulov/pólov: 2

Menovitý prúd: 6 A

Vypínacia charakteristika: C

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 10 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: A

Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Áno

Indikátor polohy kontaktov: Áno

Indikátor zemnej poruchy: Áno

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

Pripojenie tuhého/viacžilového Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie pružného Cu vodiča: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

Spĺňa normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 6 A	2CSR275180R1065
 10 A	2CSR275180R1105
 16 A	2CSR275180R1165
 10 A	2CSR275180R1104
 16 A	2CSR275180R1164