


Prepínač

Kód produktu 2CCA703011R0001

Typové číslo E211-25-30

Variant 3NO



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad E211

Počet pólov (modulov): 1

Menovitý prúd: 25 A

Kontakty: 3NO

Funkcie: ON/OFF

Menovité napätie: 250 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Teplota okolia: -25...+55 °C

Skladovacia teplota: -40...+70 °C

Pripojenie: od 1 x 1 mm² do 1 x 6 mm², nebo 2 x 2,5 mm², tuhé vodiče; od 1 x 0,75 mm² do 2 x 1,5 mm² pružné vodiče s koncovkou návlačkou alebo kolíkovým zakončením vodiča

Uťahovací moment: 1,5 Nm

Rozmery (VxHxŠ): 85x68x9 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 1NO	2CCA703001R0001
 1NO	2CCA703002R0001
 2NO	2CCA703005R0001
 2NO	2CCA703006R0001
 2NO	2CCA703007R0001
 3NO	2CCA703010R0001
 3NO	2CCA703012R0001
 4NO	2CCA703015R0001
4NO	2CCA703016R0001
4NO	2CCA703017R0001