

D11 15-M 40 jednofázový elektromer pre priame meranie do 40 A

Kód produktu 2CMA241645R1000

Typové číslo D11 15-M 40

Variant 40A (MID)



POPIS

Elektromery radu D11 sú jednofázové elektromery, určené pre priame meranie prúdu do 40A.

Menovité napätie: 1 x 230 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: 5 A (max 40A)

Meranie pomocou meracích transformátorov: Nie

I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup

Komunikácia: ---

Šírka v počte modulov: 1

Certifikácia podľa MID: Áno

Pre viac informácií: D11 15-M 40

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 40A	2CMA241655R1000