

D13 15-M 65 trojfázový elektromer pre priame meranie do 65 A

Kód produktu 2CMA241695R1000

Typové číslo D13 15-M 65

Variant 65A (MID)



POPIS

Elektromery rady D13 sú trojfázové elektromery, určené pre priame meranie prúdu do 65A.

Menovité napätie: 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: 5 A (max 65A)

Meranie pomocou meracích transformátorov: Nie

I/O: 1x dig. vstup + 1x dig. výstup

Komunikácia: ---

Šírka v počte modulov: 3

Certifikácia podľa MID: Áno

Pre viac informácií:

D13 15-M 65

ĎALŠIE VARIANTY

Variant

Kód produktu



65A

2CMA241725R1000