

Snímač pohybu Busch-Watchdog PRO 280° WL, s Bluetooth

Kód produktu 2CKA006200A0862

Typové číslo 6251/28-134-WL-500

Variant štúdiová biela



POPIS

Uhol pokrytia: 280°

Oblasť zachytenia: výseč o polomere 16 m, so spodnou detekciou (pri výške montáže cca 2,5 m)

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (0,5 - 1 000 lx, denný režim, Test/Standard)
- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

V aplikácii ABB-free@home® Next je možné nastavovať ešte ďalšie vlastnosti a funkcionality.

Možno kombinovať s ďalšími prvkami systému ABB-free@home:

- 1) ABB-flexTronics® wireless
- 2) ABB-free@home flex
- 3) ABB-free@home® wireless (bezzbernicový systém)

Môže fungovať ako bezzbernicový účastník v systéme ABB-free@home®.

Ako ďalšie ovládacie prvky je možné využiť snímače ABB-flexTronics® wireless alebo ABB-free@home® wireless.

Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu.

Montáž na stenu alebo na strop. Ochrana proti demontáži.

Stupeň krytia: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C až +55 °C

Rozmery: 110 × 125 × 156 mm

Pokožková spotreba: max. 0,3 W

3vodičové pripojenie

2 300 W/V·A pre žiarovky a žiarivky, 400 V·A pre LEDi

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj je možné nastavovať v 3 osiach: pootočením okolo pozdĺžnej osi až o ±30°, vertikálny náklon -60° až +90°, horizontálne natočenie snímača až o ±30°.

Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.

Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Hliníková Strieborná	2CKA006200A0860
 Ušľachtilá Oceľ	2CKA006200A0866
 Antracitová	2CKA006200A0864

zvodič prepätia.

Globálna stránka produktu