

Aktor stmievací, 1násobný, 230 V AC, s Bluetooth a free@home WL, vstavaný

Kód produktu 2CKA006710A0038

Typové číslo 62851 U-WL-500

Variant dostupný Q4/2025 1násobný (1x 180
W/VA)



POPIS

Bezzbernicový akčný člen pre zapustenú montáž do elektroinštalačnej krabice určený napr. pre spínanie/stmievanie osvetlenia do záťaží 180 VA/W.

Prepojenie s až 32 prístrojmi (ABB-free@home® ovládanie miestnosti bez systémového modulu).

Začlenenie do bezzbernicového systému ABB-free@home® (wireless), ABB-flexTronics® wireless a samozrejme zbernicového systému ABB-free@home.

Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre chytré telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.

Pamäť hodnoty jasu. Nastaviteľná minimálna úroveň jasu.

Nehlučná prevádzka vďaka technológii MOSFET.

Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu.

Manuálne nastaviteľný režim fázovej regulácie na hrane nábežnej (RL) alebo zostupnej (RC).

Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LEDi) na 230 V AC alebo napájané zo zdroja charakteru C, LC.

Pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC alebo napájané z transformátorov vinutých (L) či elektronických (C, LC).

Regulovateľné retrofitové zdroje LED a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.

3 - 180 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (charakteristika L)

3 - 180 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (charakteristika C)

10 - 240 W pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC

Prístroj je možné ovládať tiež pripojenými zapínacími ovládačmi (radenie 1/0).

Pokožová spotreba: 0,4 W

Pracovná teplota: -25 °C až +55 °C

Krytie: IP 20

Typové číslo: 62851 U-WL-500

3vodičové pripojenie (nutný vodič N). Bezskrútkové pripojenie vodičov.

Max. spínací prúd: 0,78 A, 180 W/V·A

Rozmery (v × š × h): 43,8 × 48 × 23 mm

230 V AC, 50/60 Hz

[Globálna stránka produktu](#)