

Termostat priestorový ABB-free@home WL, relé (16 A)

Kód produktu 2CKA006800A3115

Typové číslo 62841 U-WL-500

Variant Relé (16 A)



POPIS

Funkcia kúrenia/chladenia.

Manuálne ovládanie pomocou 6 dotykových (kapacitných) tlačidiel.

Zobrazenie teploty: priestorová teplota / nastavená teplota

Možnosť pripojenia externého podlahového senzora (DP4-T-1 pre stráženie max. teploty podlahy).

Displej pre nastavenie požadovanej teploty, zobrazenie aktuálnej meranej teploty a času (možnosť uzamknutia lokálneho ovládania).

Výstupná svorka (spínaná fáza, 230 V AC, NO) vhodná pre pripojenie elektrického vykurovacieho kábla, elektrického radiátora, vykurovacej tyče radiátora, termoelektrickej hlavice (NC). Začlenenie do bezzbernicového systému ABB-free@home® WL (wireless) so systémovým modulom až pre 150 zariadení, následne je možné termostat napáť aj k zbernicovému akčnému členu kúrenia / spínaciemu akčnému členu. Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre inteligentné telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.

Použitie iba s krytmi pre termostat priestorový s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).

Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezzbernicovo (nemá integrovanú zbernicovú svorkovnicu).

Typové číslo: 62841 U-WL-500

3vodičové pripojenie (nutný vodič N).

Skrutkové pripojenie vodičov.

Max. spínací prúd: 16 A (reléový spínací člen), 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami .

Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 40 mm

Vstavaná hĺbka: 29 mm

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 E-Kontakt	2CKA006800A3119

