

Termostat priestorový ABB-free@home WL, e- kontakt

Kód produktu 2CKA006800A3119

Typové číslo 62843 U-WL-500

Variant E-kontakt



POPIS

Funkcia kúrenia/chladenia.

Manuálne ovládanie pomocou 6 dotykových (kapacitných) tlačidiel.

Zobrazenie teploty: priestorová teplota / nastavená teplota

Bez možnosti pripojenia externého podlahového senzora (DP4-T-1).

Displej pre nastavenie požadovanej teploty, zobrazenie aktuálnej meranej teploty a času (možnosť uzamknutia lokálneho ovládania).

Výstupná svorka (spínaná fáza, 230 V AC, NO) vhodná pre pripojenie termoelektrických hlavíc (230 V AC, NC) podlahového teplovodného vykurovania či teplovodných radiátorov.

Začlenenie do bezzbernicového systému ABB-free@home® WL (wireless) so systémovým modulom až pre 150 zariadení, následne je možné termostat napárovať aj k zbernicovému akčnému členu kúrenia / spínaciemu akčnému členu. Nastavenie cez Bluetooth a aplikáciu ABB-free@home® Next pre inteligentné telefóny/tablety alebo cez webové rozhranie systémového modulu.

Použitie iba s krytmi pre termostat priestorový s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).

Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezzbernicovo (nemá integrovanú zbernicovú svorkovnicu).

Typové číslo: 62843 U-WL-500

3vodičové pripojenie (nutný vodič N).

Skrutkové pripojenie vodičov.

Max. spínací prúd: 1 A (MOSFET), 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami .

Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 40 mm

Vstavaná hĺbka: 29 mm

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Relé (16 A)	2CKA006800A3115

