

Ovládač 6násobný s termostatom, IAQ, ABB-Tenton®, zapustený

Kód produktu 2CKA006220A0866
Typové číslo SBC-F-6.0.1-84
Dizajn ABB-Tenton®
Variant 6násobný / štúdiová biela (podobné RAL 9016)



POPIS

Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s ovládaním vykurovania, chladenia a ventilácie. Integrované snímače teploty / CO₂ / relatívnej vlhkosti / VOC (prchavé organické zlúčeniny). LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu, relatívnu vlhkosť, hodnotu CO₂ a ďalšie.
 S popisovým poľom.
 S integrovanou zbernicovou svorkovnicou ABB-free@home.
 Možnosť konfigurácie „Master/slave“ termostatu.
 Montáž: zapustená (do elektroinštalačnej krabice) / povrchová (do krabice SAS/A.0.1-xxx)
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C.
 Rozmery (v × š × h): 117.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm

Popisové pole je možné editovať v online konfiguratore:
[popisovací nástroj](#)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 6násobný / Zamatová Čierna (RAL 9005)	2CKA006220A0878
 6násobný / Zamatová Biela (Podobné RAL 9016)	2CKA006220A0872
 6násobný / Hliníková Strieborná (RAL 9006)	2CKA006220A0860