

DS301C C13 F30

Kombinácia istič/chránič

Kód produktu 2CSR255563R1134

Typové číslo DS301C C13 F30

Variant Char. C 13A, typ F 30mA



POPIS

Prúdové chrániče série DS301C sú dokonalým a zároveň kompaktným riešením pre maximálnu ochranu pred nadprúdmi a zemnými zvodovými prúdmi. Tento produktový rad so šírkou jedného modulu je tak optimálnym riešením nedostatku inštaláčného priestoru.

Menovité napätie: 230-240 V AC 50 Hz

Počet pólov: 1P+N

Šírka v počte modulov: 1

Charakteristika ističa: C

Menovitý prúd: 13 A

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA

Konštrukcia chrániča: Nezávislá od napätia

Typ chrániča: F

Menovitý zvyškový prúd: 30 mA

indikátor kontaktné polohy: ÁNO

Indikátor zemnej poruchy: ÁNO

Maximálny prierez vodiča: 16 mm²

Maximálny prierez prípojnic: 10 mm²

Uťahovací moment svorky: 1,2 Nm

Pre viac informácií: [< a rel="nofollow" target="_blank"](https://new.abb.com/products/cs/2TAZ311000R2011/e297-16-10-230)

[href="https://new.abb.com/products/cs/2TAZ311000R2011/e297-16-10-230">](https://new.abb.com/products/cs/2TAZ311000R2011/e297-16-10-230)

[rel="nofollow"](https://new.abb.com/products/cs/2CSR255163R1065/ds301c-b6-a30)

[href="https://new.abb.com/products/cs/2CSR255163R1065/ds301c-b6-a30"> rel="nofollow"](https://new.abb.com/products/cs/2CSR255163R1065/ds301c-b6-a30)

[href="https://new.abb.com/products/cs/2CSR255563R1065/ds301c-b6-f30"> rel="nofollow"](https://new.abb.com/products/cs/2CSR255563R1065/ds301c-b6-f30)

[href="https://new.abb.com/products/cs/2CSR255563R1064/ds301c-c6-f30"> rel="nofollow"](https://new.abb.com/products/cs/2CSR255563R1064/ds301c-c6-f30)

[href="https://new.abb.com/products/cs/2CSR255563R1134/ds301c-c13-f30">DS301C C13 F30 | Abb](https://new.abb.com/products/cs/2CSR255563R1134/ds301c-c13-f30)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu	
 Char. B 6A, Typ F 30mA	2CSR255563R1065	
 Char. B 10A, Typ F 30mA	2CSR255563R1105	
 Char. B 13A, Typ F 30mA	2CSR255563R1135	
 Char. B 16A, Typ F 30mA	2CSR255563R1165	
 Char. B 20A, Typ F 30mA	2CSR255563R1205	
 Char. C 6A, Typ F 30mA	2CSR255563R1064	
 Char. C 10A, Typ F 30mA	2CSR255563R1104	
Char. C 16A, Typ F 30mA	2CSR255563R1164	
Char. C 20A, Typ F 30mA	2CSR255563R1204	