

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

**Kód produktu** 5519A-A02357 R2

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 2P+PE

**Varianta** vresová červená

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40








16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	biela	5519A-A02357 B
	slonová kosť	5519A-A02357 C
	šedá	5519A-A02357 S
	běžová	5519A-A02357 D
	hnedá	5519A-A02357 H
	čierna	5519A-A02357 N
	dymová šedá	5519A-A02357 S2