

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom

**Kód produktu** 5519A-A02352 D

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 2P+PE

**Variant** béžová

**Status** Výbeh



## POPIS

IP 40








16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	5519A-A02352 B
 slonová kosť	5519A-A02352 C
 šedá	5519A-A02352 S
 hnedá	5519A-A02352 H
 čierna	5519A-A02352 N
 dymová šedá	5519A-A02352 S2
 vresová červená	5519A-A02352 R2