

Rozvodnica zapustená UK600, IP 30, plechové plné dvere

Kód produktu 2CPX077840R9999

Typové číslo UK612E2

Variant 12 M



POPIS

Stupeň krytia: IP 30

12 modulov (12 × 1), vrátane svorkovnic N a PE.

Plechové plné dvierka.

Farba: biela RAL 9016

Rozmery (š × v × h): 355 × 367 × 95 mm

ĎALŠIE VARIANTY

| | Variant | Kód produktu |
|--|---------|-----------------|
| | 24 M | 2CPX077841R9999 |
| | 36 M | 2CPX077842R9999 |
| | 48 M | 2CPX077843R9999 |
| | 60 M | 2CPX077844R9999 |
| | 3 rady | 2CPX031387R9999 |
| | 4 rady | 2CPX031388R9999 |
| | 5 radov | 2CPX031389R9999 |
| | 3 rady | 2CPX031384R9999 |
| | 4 rady | 2CPX031385R9999 |
| | 5 radov | 2CPX031386R9999 |