Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi



Kód produktu 2CPX031384R9999
Typové číslo UK636MV
Variant 3 rady

POPIS

3 montážne rady
Plechová dvierka s větracími otvory
Stupeň krytia: IP 30
Farba: biela RAL 9016
Rozměry (š × v × h): 605 × 367 × 95 mm

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	12 M	2CPX077840R9999
	24 M	2CPX077841R9999
	36 M	2CPX077842R9999
	48 M	2CPX077843R9999
	60 M	2CPX077844R9999
	3 rady	2CPX031387R9999
	4 rady	2CPX031388R9999
	5 radov	2CPX031389R9999
	4 rady	2CPX031385R9999
	5 radov	2CPX031386R9999