


Modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45

Kód produktu KEJ-C6A-S-HD 90
Radenie Tienený 6A



POPIS

Vysoko výkonný Cat.6A plne tieneny Keystone Jack HD 90. Certifikovaný podľa najnovšej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0).

Jednoduchá, rýchla a beznástrojová montáž umožňuje pripojenie kábla s plným vodičom od \varnothing 0,51 mm (AWG 24) do \varnothing 0,64 mm (AWG 22) alebo kábla s lankom od AWG 27/7 do AWG 26/7.

Certifikovaný pre PoE Type 4 (100 W). Konštrukcia s kolmým vstupom kábla znižuje potrebnú inštaláčnú hĺbku.

Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 5014G-A02018 ..., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
---------	--------------



KEJ-C5E-U-TL



KEJ-C5E-S-TL



KEJ-C6-U-TL



KEJ-C6-S-TL



KEJ-C6A-S-10G