

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s popisovým poľom

**Kód produktu** 6619A-A06352 B

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 2P+PE

**Variant** biela



## POPIS

IP 40








16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 slonová kosť	6619A-A06352 C
 šedá	6619A-A06352 S
 béžová	6619A-A06352 D
 hnedá	6619A-A06352 H
 čierna	6619A-A06352 N
 dymová šedá	6619A-A06352 S2
 vresová červená	6619A-A06352 R2