Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka)

Kód produktu 3292A-A10301 D
Dizajn Tango®
Variant béžová

POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.
Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka
Základný program: voľba zo 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmové
Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľné teploty
Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.
Ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívne regulácia, funkcia predvídanie, obmedzenie nastaviteľných teplôt , počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
Biela	3292A-A10301 B
Slonová Kosť	3292A-A10301 C
Šedá	3292A-A10301 S
Hnedá	3292A-A10301 H
Čierna	3292A-A10301 N
Dymová Šedá	3292A-A10301 S2
Vresová Červená	3292A-A10301 R2