Vysielač RF jednonásobný, nástenný

Kód produktu 3299H-A21908 65
Dizajn Levit®
Variant červená / dymová čierna



POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 2
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / ľadová biela	3299H-A21908 01
	biela / biela	3299H-A21908 03
	šedá / biela	3299H-A21908 16
	slonová kosť / biela	3299H-A21908 17
	macchiato / biela	3299H-A21908 18
	biela / dymová čierna	3299H-A21908 62
	žltá / dymová čierna	3299H-A21908 64
	oranžová / dymová čierna	3299H-A21908 66
	zelená / dymová čierna	3299H-A21908 67