Rozvodnica zapustená UK600, IP 30, plechové plné dvere

Kód produktu 2CPX077841R9999
Typové číslo UK624E3
Variant 24 M

POPIS

Stupeň krytia: IP 30
24 modulov (12 × 2), vrátane svorkovníc N a PE.
Plechové plné dvierka.
Farba: biela RAL 9016
Rozmery (š × v × h): 480 × 367 × 95 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
12 M	2CPX077840R9999
36 M	2CPX077842R9999
48 M	2CPX077843R9999
60 M	2CPX077844R9999
3 Rady	2CPX031387R9999
4 Rady	2CPX031388R9999
5 Radov	2CPX031389R9999
3 Rady	2CPX031384R9999
4 Rady	2CPX031385R9999
5 Radov	2CPX031386R9999