Istič S200M, jednofázový

Kód produktu 2CDS271001R0084
Typové číslo S201M-C8
Variant 8 A

POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: C
Menovitý prúd: 8 A
Počet fáz (modulov): 1
Rozmery ističe (V x H x Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota: -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	1 A	2CDS271001R0014
	2 A	2CDS271001R0024
	3 A	2CDS271001R0034
	4 A	2CDS271001R0044
	6 A	2CDS271001R0064
	10 A	2CDS271001R0104
	13 A	2CDS271001R0134
	16 A	2CDS271001R0164
	20 A	2CDS271001R0204
	25 A	2CDS271001R0254
	32 A	2CDS271001R0324
	40 A	2CDS271001R0404
	50 A	2CDS271001R0504
	63 A	2CDS271001R0634