Istič S200M, trojfázový

Kód produktu 2CDS273001R0205
Typové číslo S203M-B20
Variant 20 A

POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý prúd: 20 A< BR>Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
10 A	2CDS273001R0105
16 A	2CDS273001R0165
25 A	2CDS273001R0255
32 A	2CDS273001R0325
40 A	2CDS273001R0405
50 A	2CDS273001R0505
63 A	2CDS273001R0635