Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, bezskrutkové svorky

Kód produktu 6619A-A06997 B
Dizajn Tango®
Radenie 2P+PE
Variant biela

POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B .. ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).
Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.
Stupeň krytia: IP 44
16 A, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
Slonová Kosť	6619A-A06997 C
Dymová Šedá	6619A-A06997 S2
Hnedá	6619A-A06997 H
Vresová Červená	6619A-A06997 R2
Béžová	6619A-A06997 D
Šedá	6619A-A06997 S