

24 audio 1 vstupné tablo

Kód produktu 24 audio 1 vstupné tablo

1x



24x



1x



POPIS

Zostava domových AUDIOtelefónov ABB-Welcome obsahujúca: 24xtelefón domový, 3tlačidlový, so slúchadlom (M22002-W-02); 1xjednotka riadiaca univerzálna MINI (650 mA), radová (M2301-101); 1xmodul hlasový, s 2 kontaktmi (M251021A-A-02); 6xmodul tlačidlový, s tlačidlami 4/8 (51381SP4); 1xmodul zaslepovací/adresovací/informačný (demonťovateľná krytka) (51021DN-02); 1xkryt audio tabla, veľkosť 2/4, eloxovaný hliník (41398CF-A); 2xkrabica inštalačná, zapustená, veľkosť 1/4 (41384F-H).

Vďaka modulárnej konštrukcii a dvojvodičovej zbernici je inštalácia veľmi jednoduchá.

ABB-Welcome Midi poteší každého obyvateľa domu. Elegantná konštrukcia, jednoduchá obsluha, možnosť riešenia na mieru pre každého majiteľa bytu. Funkčne aj finančne. Atmosféra a komfort moderného bývania sa prejaví pri vchodových dverách a v každom byte. Jednotné harmonické riešenie pre celý dom. Pôsobivé riešenie s názvom ABB-Welcome Midi.

Vzhľadom na očakávaný počet používateľov v bytových domoch je vstupná doska počas testovania vystavená vysokému zaťaženiu. Pripravený na veľmi častý kontakt aj hrubé zaobchádzanie vandalmi. To všetko pre zachovanie konštantnej spoľahlivosti. Odolnosť voči poveternostným vplyvom je samozrejmosťou. Od extrémneho chladu po extrémne teplo.

Vnútorňý telefón pre jednoduché použitie.

Zamilujete si ho rovnako ľahko, ako sa ľahko používa. Veľké tlačidlá, intuitívne symboly a jasná LED signalizácia zaisťujú skutočne pohodlné ovládanie. Jednotlivé funkcie audiotelefónu ABB-Welcome Midi je možné ľahko nastaviť: napríklad automatické odomknutie elektrického zámku, kontrola stavu dverí, uvoľnenie druhého zámku atď.

Popis vstupného panelu:

- Povrchová úprava odolná voči poveternostným vplyvom z nehrdzavejúcej ocele, eloxovaného hliníka alebo antracitu

ZOSTAVA

Variant	Kód produktu
 Biela	2TMA210050W0001
	2TMA210161W0002
	2TMA210010A0001
	2TMA130160N0002
	2TMA210010N0004
 Eloxovaný hliník	2TMA220161A0008
 Veľkosť 1/4 (135 mm)	2TMA130160H0004

- Tlačidlový audio panel s 1 až 44 účastníkmi zvončeka (88 účastníkov v nastavení s polovičným tlačidlom)
- Napájanie a komunikácia cez dvojvodičovú zbernicu
- Homogénne podsvietenie menoviek a tlačidiel zvončeka pomocou LED diód s maximálnou životnosťou
- Automatické prepínanie denného/nočného režimu
- Možnosť použitia kódovej klávesnice s pamäťou až pre 3 000 adries
- Priame pripojenie výstupného tlačidla
- Je možné ovládať až 2 zámky, pripojiť snímač otvorenia dverí

Popis interiérového telefónu:

- Veľké ovládacie tlačidlá
- Špeciálne tlačidlá pre používateľské nastavenia, napr. interný/externý interkom, zabezpečenie hovoru, odomykanie ďalších dverí atď.
- 5 vyzváňacích tónov na rozlíšenie rôznych zdrojov hovorov
- 3 úrovne ovládania hlasitosti (max. – stredná – stlmenie)
- Zapustená montáž (na elektroinštalačnú krabicu s rozstupom 68 mm)

Potrebovali by ste iné nastavenie? Vyskúšajte náš online konfigurátor .

Chcete sa dozvedieť viac o konfigurátore?

Máme pre vás pripravené online školenie .

Chcete len upraviť pár detailov tejto sady? Stiahnite si ho do počítača a následne ho importujte priamo do online konfigurátora - dá sa ľahko a intuitívne upravovať.