

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299G-A02180 S1

Dizajn Swing®

Variant svetlo šedá



POPIS

Uhol pokrytia: cca 180 ° (1 snímacie rovina)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela	3299G-A02180 B1
	krémová	3299G-A02180 C1
	běžová	3299G-A02180 D1
	hnedá	3299G-A02180 H1